


O2D915



Oświetlacze zewnętrzne

RINGLIGHT 106x66 RT/0,3M/US



Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
----------------	------------------

Aplikacja

Pole źródła światła [mm]	Ø 106 / Ø 66; (zew. / wew.)
Konstrukcja	pierścieniowa
Typ działania	wysoka intensywność świecenia (impulsowo, ciągła praca jedynie z układem chłodzącym); normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej)

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	24 DC
Pobór prądu [mA]	Tryb pracy "praca ciągła": 800; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 1300
Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali [nm]	617

Wejścia

Wyzwalanie	24 V PNP
------------	----------

Strefa działania

Kąt apertury [°]	60
------------------	----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-10...55
Temperatura składowania [°C]	-25...75

O2D915



Oświetlacze zewnętrzne

RINGLIGHT 106x66 RT/0,3M/US

Ochrona	IP 65
Ochrona przed przegrzaniem	tak; (deaktywacja przy 65...75 °C)

Testy / dopuszczenia

Bezpieczeństwo fotobiologiczne	grupa zwolniona; (DIN EN 62471:2008)
--------------------------------	--------------------------------------

Dane mechaniczne

Waga [g]	491,5
Wymiary [mm]	Ø 122 / L = 20,5
Materiał	aluminium anodowany (czarny)
Materiał soczewki	szkło

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz		LEDy, 3-kolorowe
	sygnalizacja oświetlenia	kolor żółty
	działanie	kolor zielony
	przekroczona temperatura	kolor czerwony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------


Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, czarny; 4 x 0,34 mm²

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie



- | | |
|---|--|
| 4 | wyzwalanie |
| 2 | tryb pracy "wysoka intensywność świecenia" |