
O2D925

Oświetlacze zewnętrzne

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US



1 LED

Cechy produktu		
Rodzaj światła		podczerwień
Aplikacja		
Pole źródła światła	[mm]	10 x 150
Konstrukcja		liniowy
Typ działania		wysoka intensywność świecenia (impulsowo, ciągła praca jedynie z układem chłodzącym); normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej)
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Pobór prądu	[mA]	Tryb pracy "praca ciągła": 415; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 640
Rodzaj światła		podczerwień

O2D925

Oświetlacze zewnętrzne

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Długość fali	[nm]	875	
Wejścia			
Wyzwalanie		24 V PNP	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...55	
Temperatura składowania	[°C]	-25...75	
Ochrona		IP 65	
Ochrona przed przegrzaniem		tak; (deaktywacja przy 65...75 °C)	
Testy / dopuszczenia			
Bezpieczeństwo fotobiologiczne		grupa ryzyka 1; (DIN EN 62471:2008)	
Dane mechaniczne			
Waga	[g]	218,5	
Wymiary	[mm]	200 x 13 x 18	
Materiał		aluminium anodowany (czarny)	
Materiał soczewki		szkło	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		sygnalizacja oświetlenia	1 x LED, kolor żółty
		działanie	1 x LED, kolor zielony
		przekroczona temperatura	1 x LED, kolor czerwony
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	
Połączenie elektryczne			

Przewód: 0,3 m, PUR, czarny; 4 x 0,34 mm²

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A




O2D925

Oświetlacze zewnętrzne

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Podłączenie



4	wyzwalanie
2	tryb pracy "wysoka intensywność świecenia"