




Czujnik indukcyjny NAMUR

IGA2005-N/1D/1G/2G



Cechy produktu		
Wykonanie elektryczne		NAMUR
Funkcja wyjścia		normalnie zamknięte
Strefa działania	[mm]	5
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary	[mm]	M18 x 1 / L = 33
Dane elektryczne		
Podłączenie do wzmacniacza		tak
Wzmacniacz przełączający		podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych o wartościach maksymalnych: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Napięcie znamionowe DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Napięcie zasilania DC	[V]	7,5...30; (przy użytkowaniu poza strefą EX)
Pobór prądu	[mA]	< 1; (tłumiony; przewodzący: > 2,1)
Klasa ochrony		II
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		NAMUR
Funkcja wyjścia		normalnie zamknięte
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	30; (przy użytkowaniu poza strefą EX)
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	720
Strefa działania		
Strefa działania	[mm]	5
Realny zasięg działania Sr	[mm]	5 ± 10 %
Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji		stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histeresa	[% z Sr]	1...15
Dryft punktu przełączania	[% z Sr]	-10...10
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
Uwaga dot. temperatury otoczenia		przy użytkowaniu poza strefą EX



Czujnik indukcyjny NAMUR

IGA2005-N/1D/1G/2G

Ochrona	IP 67
Testy / dopuszczenia	
Dopuszczenie	PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC16108
Oznaczenie ATEX	II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C
	II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C
	II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C
	II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C
	II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C
	II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C
EMC	EN 60947-5-6
Odporność na wstrząsy	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [lata]	4697
Klasyfikacja bezpieczeństwa	
Maks. pojemność wewnętrzna [nF]	145
Maks. indukcyjność wewnętrzna [μH]	45
Dane mechaniczne	
Waga [g]	169,5
Obudowa	Obudowa gwintowana
Montaż	montaż zabudowany
Wymiary [mm]	M18 x 1 / L = 33
Opis gwintu	M18 x 1
Materiał	mosiądz powłoka specjalna; powierzchnia aktywna: PBT
Akcesoria	
Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

NG5002




Czujnik indukcyjny NAMUR

IGA2005-N/1D/1G/2G

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Podłączenie



BN = Kolory żył :
BU = brązowy
 niebieski