


Oświetlacze zewnętrzne

RINGLIGHT 106x66 W/0,3M/US



Cechy produktu

Rodzaj światła	Światło białe
----------------	---------------

Aplikacja

Pole źródła światła [mm]	Ø 106 / Ø 66; (zew. / wew.)
Konstrukcja	pierścieniowa
Typ działania	wysoka intensywność świecenia (impulsowo, ciągła praca jedynie z układem chłodzącym); normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej)

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	24 DC
Pobór prądu [mA]	Tryb pracy "praca ciągła": 800; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 1200
Rodzaj światła	Światło białe
Temperatura barwowa [K]	5600

Wejścia

Wyzwalanie	24 V PNP
------------	----------

Strefa działania

Kąt apertury [°]	120
------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-10...55
Temperatura składowania [°C]	-25...75



Oświetlacze zewnętrzne

RINGLIGHT 106x66 W/0,3M/US

Ochrona	IP 65
Ochrona przed przegrzaniem	tak; (deaktywacja przy 65...75 °C)

Testy / dopuszczenia

Bezpieczeństwo fotobiologiczne	grupa zwolniona; (DIN EN 62471:2008)
--------------------------------	--------------------------------------

Dane mechaniczne

Waga [g]	488
Wymiary [mm]	Ø 122 / L = 20,5
Materiał	aluminium anodowany (czarny)
Materiał soczewki	szkło

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	LEDy, 3-kolorowe
sygnalizacja oświetlenia	kolor żółty
działanie	kolor zielony
przekroczona temperatura	kolor czerwony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------


Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, czarny; 4 x 0,34 mm²

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie



4	wyzwalanie
2	tryb pracy "wysoka intensywność świecenia"