


O2D920



Oświetlacze zewnętrzne

DARK FIELD LIGHT RT/0,3M/US



Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
----------------	------------------

Aplikacja

Pole źródła światła	[mm]	Ø 90
Konstrukcja		oświetlacz niewielkich wypukłości tzw. dark field
Typ działania		impulsowy lub ciągły

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Pobór prądu	[mA]	400
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	617

Wejścia

Wyzwalanie	24 V PNP
------------	----------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-10...55
-----------------------	------	----------



Oświetlacze zewnętrzne

DARK FIELD LIGHT RT/0,3M/US

Temperatura składowania [°C]	-25...75
Ochrona	IP 54
Ochrona przed przegrzaniem	tak; (deaktywacja przy 65...75 °C)

Testy / dopuszczenia

Bezpieczeństwo fotobiologiczne	grupa zwolniona; (DIN EN 62471:2008)
--------------------------------	--------------------------------------

Dane mechaniczne

Waga [g]	369
Wymiary [mm]	155 x 130 x 9,8
Materiał	aluminium anodowany (czarny)
Materiał soczewki	szkło

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	LEDy, 3-kolorowe
sygnalizacja oświetlenia	kolor żółty
działanie	kolor zielony
przekroczona temperatura	kolor czerwony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, czarny; 4 x 0,34 mm²

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

