
O2D922

Oświetlacze zewnętrzne

BAR LIGHT 10x75 IR/0,3M/US



1 LED

Cechy produktu		
Rodzaj światła		podczerwień
Aplikacja		
Pole źródła światła	[mm]	10 x 75
Konstrukcja		liniowy
Typ działania		wysoka intensywność świecenia (impulsowo, ciągła praca jedynie z układem chłodzącym); normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej)
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Pobór prądu	[mA]	Tryb pracy "praca ciągła": 185; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 325
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	875
Wejścia		
Wyzwalanie		24 V PNP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...55
Temperatura składowania	[°C]	-25...75
Ochrona		IP 65
Ochrona przed przegrzaniem		tak; (deaktywacja przy 65...75 °C)

O2D922

Oświetlacze zewnętrzne

BAR LIGHT 10x75 IR/0,3M/US

Testy / dopuszczenia		
Bezpieczeństwo fotobiologiczne		grupa ryzyka 1; (DIN EN 62471:2008; Nie wolno wpatrywać się w źródło światła; niebezpieczeństwo oślepienia i podrażnień; Urządzenie należy zamontować tak, aby zapobiec ekspozycji oka na źródło światła.)

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	181
Wymiary	[mm]	116 x 13 x 18
Materiał		aluminium anodowany (czarny)
Materiał soczewki		szkło

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	sygnalizacja oświetlenia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	przekroczona temperatura	1 x LED, kolor czerwony

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.


Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, czarny; 4 x 0,34 mm²

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie



4	wyzwalanie
2	tryb pracy "wysoka intensywność świecenia"