


O5D152



Dalmierz laserowy

O5DLCNKG/US



- 1: przyciski do programowania
2: wyświetlacz alfanumeryczny 3-cyfrowy
3: Moment dokręcający < 2 Nm przy użyciu śruby montażowej M5

Odbiornik w górnej soczewce
Nadajnik w dolnej soczewce



Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Klasa ochrony laserowej	1
Obudowa	prostopadłościan

Aplikacja

Konstrukcja	Tłumienie tła
-------------	---------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	75; (24 V)
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	650
Typ. czas życia	[h]	50000



Dalmierz laserowy

O5DLCNKG/US

Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść binarnych: 2
Wyjścia		
Łączna liczba wyjść		2
Wykonanie elektryczne		NPN
Liczba wyjść binarnych		2
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte / zamknięte; (komplementarny)
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]		100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]		11
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcieniem		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Strefa działania		
Maks. średnica plamki światła [mm]		5
Rozmiary plamki światłnej odnoszą się do		2 m
Histeresa zakresu detekcji [%]		< 4
Uwaga dotycząca histerezy zakresu monitorowania		czarny 6 % reemisji
Tłumienie tła: dostępne		tak
Tłumienie tła [m]		< 20
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres pomiarowy [m]		0,03...2
Częstotliwość próbkowania [Hz]		33
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		IO-Link
Typ transmisji		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
Norma SDCI		IEC 61131-9
SIO tryb		tak
Ilość danych binarnych		2
Min.czas cyklu procesu [ms]		6,6
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	372
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-25...60
Uwaga dot. temperatury otoczenia		przy t < -10 °C konieczny jest czas nagrzewania, w czasie którego laser jest wyłączony
Ochrona		IP 65; IP 67
Maks. odporność na oświetlenie zewnętrzne [klx]		10; (na obiekcie)



Dalmierz laserowy

O5DLCNKG/US


Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Klasa ochrony laserowej		1
Uwagi dotyczące ochrony lasera	Uwaga:	światło laserowe
	klasa laserowa:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Zgodnie z 21 CFR 1040 z wyjątkiem odchyień zgodnie z ostrzeżeniem o laserze nr 50, z czerwca 2007.
MTTF	[lata]	151
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	76,5
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
Materiał		obudowa: PA; Ramka frontowa: stal kwasoodporna; przyciski: TPU; soczewka: PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty Wyjście przełączające PIN 4
	działanie	LED, kolor zielony
	Wyświetlacz	wyświetlacz alfanumeryczny, 3-cyfrowy
Jednostka wyświetlana		cm
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A		
		



Dalmierz laserowy

O5DLCNKG/US

Podłączenie



4: OUT / IO-Link

Inne dane


Dokładność

	Dokładność			
Odległość	czarny (6 % reemisji)	biały (90% reemisji)		
0 mm	± 25 mm	± 25 mm		
500 mm	± 25 mm	± 25 mm		
1000 mm	± 25 mm	± 25 mm		
1500 mm	± 40 mm	± 30 mm		
2000 mm	± 50 mm	± 30 mm		

Obce światło na obiekcie < 10 klx

Diagramy i grafiki

Wykres histerezy



x: Odległość [mm]
y: Histereza [mm]
1 = tło czarny 6 % reemisji
2 = tło biały 90% reemisji