


O6S215



Czujnik typu bramka - nadajnik

O6SIOOKG/AS/4P



1: powierzchnia aktywna



Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostokątna

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	11; ((24 V))
Klasa ochrony	III
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali [nm]	850

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg [m]	< 15
Maks. średnica plamki światła [mm]	460
Rozmiary plamki światłnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Ochrona	IP 65; IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [lata]	2920
Dopuszczenie UL	Dopuszczenie UL numer E002

Czujnik typu bramka - nadajnik

O6SIOOKG/AS/4P

Dane mechaniczne

Waga	[g]	17,7
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	35,4 x 13 x 21
Materiał		obudowa: ABS; PPSU
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Materiał uszczelnienia		EPDM
Moment dokręcający	[Nm]	0,5

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
-------------	-----------	------------------------

Uwagi


Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Nakrętka: metal, Pokrywany; uszczelnienie: EPDM



Podłączenie





Czujnik typu bramka - nadajnik

O6SIOOKG/AS/4P

Diagramy i grafiki

wykres wzmacnienia

