


OGS500



Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-OOKG/US100



Cechy produktu		
Rodzaj światła		światło czerwone
Obudowa		Obudowa gwintowana
Aplikacja		
Zasada działania		Bramka świetlna
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		10...36 DC
Pobór prądu [mA]		20
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali [nm]		624
Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik		nadajnik
Zasięg [m]		< 25
Regulowany zasięg		nie
Maks. średnica plamki światła [mm]		1000
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do		dla maksymalnego zasięgu
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-25...80
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [lata]		629
Dane mechaniczne		
Waga [g]		62,3
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]		M18 x 1 / L = 72



Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-00KG/US100

Opis gwintu	M18 x 1
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA; EPDM
Materiał soczewki	PMMA

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
-------------	-----------	------------------------

Akcesoria

Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2
----------------------	-----------------------------

Uwagi


Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie



Diagramy i grafiki

wykres wzmacnienia

