


OGS501



Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-OOKG/2M



1 x LED 4 x 90°



Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	Obudowa gwintowana

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Pobór prądu [mA]	20
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali [nm]	624

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg [m]	< 25
Maks. średnica plamki światła [mm]	1000
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [lata]	629

Dane mechaniczne

Waga [g]	125,1
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M18 x 1 / L = 80,4


OGS501



Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-OOKG/2M

Opis gwintu	M18 x 1	
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA; EPDM	
Materiał soczewki	PMMA	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2	
Uwagi		
Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
Podłączenie		



BN = Kolory żył :
BU = brązowy
 niebieski