


Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-000W/LS/CUBE

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostopadłościan z gwintem M18

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Częstotliwość AC	[Hz]	47...60
Napięcie zasilania	[V]	20...250 AC
Pobór prądu	[mA]	< 5
Klasa ochrony		II; (double insulated)
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	633

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg [m]	< 20
Regulowany zasięg	nie
Maks. średnica plamki światła [mm]	800
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emisja	klasa B



Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-000W/LS/CUBE

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	59,5
Obudowa		prostopadłościan z gwintem M18
Wymiary	[mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Opis gwintu		M18 x 1
Materiał		cynk odlewany ciśnieniowo; PEI
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony

Połączenie elektryczne	
Wymagana ochrona	bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki

Akcesoria	
Dostarczane elementy	nakrętka zabezpieczająca: 1


Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne	
------------------------	--

Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C



Podłączenie

Uwaga : bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1 ≤ 2 A szybki