
OGS380

Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-OOKG/US/V4A/CUBE



Nadajnik w dolnej soczewce
Odbiornik w górnej soczewce

Cechy produktu		
Rodzaj światła		światło czerwone
Obudowa		prostopadłościan z gwintem M18
Aplikacja		
Zasada działania		Bramka świetlna
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	20
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	624
Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik		nadajnik
Zasięg	[m]	< 15
Regulowany zasięg		nie
Maks. średnica plamki światła	[mm]	800
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do		dla maksymalnego zasięgu
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[lata]	1011

OGS380

Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-OOKG/US/V4A/CUBE

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	78
Obudowa		prostopadłościan z gwintem M18
Wymiary	[mm]	53 x 20 x 36
Opis gwintu		M18 x 1
Materiał		1.4542 (17-4 PH / 630); PEI
Materiał soczewki		PEI
Umiejscowienie soczewki		soczewki z boku

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony

Akcesoria	
Dostarczane elementy	nakrętka zabezpieczająca: 1, stal kwasoodporna

Uwagi	
Uwagi	Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

