



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



- 1 Obiekt
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone; światło zielone; niebieskie światło
Obudowa	prostokątna

Aplikacja

Aplikacja	rozpoznawanie kolorów; działanie odbłaskowe; operacja odbicia rozproszonego
-----------	---


Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	12...30 DC; (Maks. tętnienie resztkowe: 5 Vss)
Pobór prądu	[mA]	80
Klasa ochrony		II
Rodzaj światła		światło czerwone; światło zielone; niebieskie światło



Czujnik koloru


ODC-MPKG/US-100

Typ. czas życia	[h]	100000
Temperatura odniesienia dla obliczenia czasu życia	[°C]	25
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	100
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	300
Strefa działania		
Zasięg	[m]	0,25...1; (działanie odblaskowe)
Zasięg	[mm]	< 60; (operacja odbicia rozproszonego ± 9)
Maks. średnica plamki światła	[mm]	13
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do		Zasięg
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	< 2,5
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...55
Ochrona		IP 67
Maks. odporność na oświetlenie zewnętrzne	[klx]	20
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne		
Obudowa	prostopadłościan	
Wymiary	[mm]	53 x 30 x 80
Materiał	cynk odlewany ciśnieniowo	
Materiał soczewki	szkło	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A		
		

Czujnik koloru

ODC-MPKG/US-100

Podłączenie



- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Austasteingang AT |
| 5 | Eingang "External Teach" |