


O8S-00KG/0,30M/AS/4P



CE cUL US LISTED UKCA

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostopadłościan

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	12; ((24 V))
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	633

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg [m]	< 3
Maks. średnica plamki światła [mm]	200
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu



Czujnik typu bramka - nadajnik


O8S-OOKG/0,30M/AS/4P

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[lata]	2942
Dopuszczenie UL	Ta	-25...60 °C
	Typ obudowy	Type 1
	Zasilanie	Limited Voltage/Current
	Dopuszczenie UL numer	E026
	Numer UL	E174191
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	21
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	28,1 x 8,1 x 14,4
Materiał		obudowa: ABS; stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiał soczewki		PMMA
Umiejscowienie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,3 m, PVC, czarny, Ø 2,9 mm; 2 x 0,08 mm ²		
Konektor: 1 x M8; kodowanie: A		
		

Czujnik typu bramka - nadajnik


O8S-OOKG/0,30M/AS/4P

Podłączenie



diagramy i wykresy

wykres wzmocnienia



x: Odległość [mm]

y: przekroczony współczynnik wzmocnienia gain factor