


Czujnik refleksyjny

OER-V/OET-V/10M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	Obudowa gwintowana

Aplikacja

Zasada działania	Czujnik refleksyjny
------------------	---------------------

Dane elektryczne

Podłączenie do wzmacniacza	tak
Wzmacniacz przełączający	podłączenie do wzmacniacza OV5012, OV0010
Klasa ochrony	III
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali [nm]	950

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarcieniem	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie

Strefa działania

Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego [m]	0,03...0,2; (Odbłyśnik Ø 80 E20005)
Zasięg [mm]	< 15; (biały papier 200 x 200 mm)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...70
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Czujnik refleksyjny

OER-V/OET-V/10M

MTTF	[lata]	5623
------	--------	------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	0,2
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary	[mm]	M8 x 1
Opis gwintu		M8 x 1
Materiał		mosiądz niklowany

Akcesoria

Dostarczane elementy		nakrętki zabezpieczające: 2
----------------------	--	-----------------------------


Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m; 2 x 0,14 mm²

Podłączenie



1 = nadajnik
 2 = odbiornik
 Kolory żył :
 RD = kolor czerwony
 WH = biały
 screen = ekran