OC5210


Czujnik refleksyjny

OCPGFCKG/US-100

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: O5G500

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu		
Rodzaj światła		światło czerwone
Obudowa		prostopadłościan
Aplikacja		
Konstrukcja		Filtr polaryzacyjny
Zasada działania		Czujnik refleksyjny
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 30
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	660
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP/NPN
Funkcja wyjścia		tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,9
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	100
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	1500
Zabezpieczenie przed zwarciem		tak


OC5210

Czujnik refleksyjny

OCPGFCKG/US-100

Typ zabezpieczenia przed zwarciem		impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak	
Strefa działania			
Zasięg	[m]	< 3; (Odbłyśnik Ø 80 E20005)	
Regulowany zasięg		tak	
Maks. średnica plamki światła	[mm]	60	
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do		dla maksymalnego zasięgu	
Filtr polaryzacyjny: dostępny		tak	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...60	
Ochrona		IP 67	
Testy / dopuszczenia			
EMC		EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne			
Obudowa		prostopadłościan	
Wymiary	[mm]	49 x 15 x 42	
Materiał		cynk odlewany ciśnieniowo	
Materiał soczewki		PMMA	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria			
Dostarczane elementy		śrubokręt	
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	
Połączenie elektryczne			

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A




OC5210

Czujnik refleksyjny

OCPGFCKG/US-100

Podłączenie



diagramy i wykresy

wykres wzmocnienia

