



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: O5G500

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

No scale drawing available

Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostokątna

Aplikacja

Zasada działania	Czujnik refleksyjny
------------------	---------------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 80
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali [nm]	660

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2
Maksymalny prąd obciążenia wyjścia diagnostycznego [mA]	100
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1000



Czujnik refleksyjny

OCPGHPKG/US-100

Zabezpieczenie przed zwarciem	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Zasięg [m]	< 1,5; (Odbłyśnik Ø 80 E20005)
Regulowany zasięg	tak
Maks. wysokość plamki światła [mm]	13
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	Zasięg

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]	0,5
------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-10...55
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dane mechaniczne

Obudowa	prostokątny
Wymiary [mm]	49 x 15 x 42
Materiał	cynk odlewany ciśnieniowo
Materiał soczewki	PMMA

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Akcesoria


Dostarczane elementy	śrubokręt
----------------------	-----------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne


Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Czujnik refleksyjny

OCPGHPKG/US-100

Podłączenie



2	Wyjście diagnostyczne
5	Eingang "External Teach"

Diagramy i grafiki

wykres wzmacnienia

