



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OG5086

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

No scale drawing available



## Cechy produktu

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Rodzaj światła | podczerwień        |
| Obudowa        | Obudowa gwintowana |

## Aplikacja

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Zasada działania | Czujnik refleksyjny |
|------------------|---------------------|

## Dane elektryczne

|                                           |      |              |
|-------------------------------------------|------|--------------|
| Napięcie zasilania                        | [V]  | 10...55 DC   |
| Pobór prądu                               | [mA] | 10; ((24 V)) |
| Klasa ochrony                             |      | II           |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |      | tak          |
| Rodzaj światła                            |      | podczerwień  |
| Długość fali                              | [nm] | 880          |

## Wyjścia

|                                                  |      |                   |
|--------------------------------------------------|------|-------------------|
| Wykonanie elektryczne                            |      | PNP               |
| Funkcja wyjścia                                  |      | tryb ciemno-włącz |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC | [V]  | 2,5               |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC       | [mA] | 250               |
| Częstotliwość przełączania DC                    | [Hz] | 160               |



## Czujnik refleksyjny

OGR-DPKG/6M

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Zabezpieczenie przed zwarciem      | tak       |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem  | impulsowe |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak       |

## Strefa działania

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Zasięg [m] | < 3; (Odbłyśnik Ø 80 E20005) |
|------------|------------------------------|

## Warunki pracy

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
| Ochrona                    | IP 67    |

## Testy / dopuszczenia

|     |              |         |
|-----|--------------|---------|
| EMC | EN 60947-5-2 |         |
|     | EN 55011     | klasa B |

## Dane mechaniczne

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Obudowa           | Obudowa gwintowana |
| Wymiary [mm]      | M18 x 1            |
| Opis gwintu       | M18 x 1            |
| Materiał          | mosiądz niklowany  |
| Materiał soczewki | szkło              |

## Wyświetlacze / elementy robocze

|             |              |                      |
|-------------|--------------|----------------------|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty |
|-------------|--------------|----------------------|

## Akcesoria

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Dostarczane elementy | nakrętki zabezpieczające: 2 |
|----------------------|-----------------------------|


## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

## Połączenie elektryczne

Przewód: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Podłączenie



BN =           Kolory żył :  
 BU =           brązowy  
 BK =           niebieski  
                  czarny