



Laserpointer

OGSLOOKG/V4A/US-100/POINTER

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OGS700

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

No scale drawing available

Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Klasa ochrony laserowej	2
Obudowa	Obudowa gwintowana

Aplikacja

Konstrukcja	styki połącane
-------------	----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	30; ((30 V))
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	675
Typ. czas życia	[h]	50000

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
----------------------	----------



Laserpointer

OGSLOOKG/V4A/US-100/POINTER

Maks. średnica plamki światła [mm]	5
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	Zasięg

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-10...35
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
Klasa ochrony laserowej		2
Uwagi dotyczące ochrony lasera	Uwaga:	światło laserowe
	jakość pulsu:	≤ 1 mW
	Długość fali:	675 nm
	Częstotliwość:	0,55 kHz
	Długość impulsu:	900 μ s
	Nie wolno patrzeć w źródło w światło.	
	Unikaj ekspozycji na światło lasera.	
	klasa laserowa:	2
		EN 60825-1

Dane mechaniczne

Waga [g]	0,062
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M18 x 1
Opis gwintu	M18 x 1
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT
Materiał soczewki	PMMA

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
-------------	-----------	------------------------

Akcesoria

Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2
----------------------	-----------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane





Laserpointer

OGSLOOKG/V4A/US-100/POINTER

Podłączenie

