




Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OHN-HPKG/2M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: O8H212

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostokątny

Aplikacja

Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
------------------	-------------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 20
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Typ. czas życia	[h]	75000
Temperatura odniesienia dla obliczenia czasu życia	[°C]	25

Wyjścia


Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		tryb światło-włącz
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	50
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	800
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak



Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OHN-HPKG/2M

Strefa działania		
Zasięg	[mm]	2...50; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji)
Regulowany zasięg		nie
Maks. średnica plamki światła	[mm]	3,5
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do		dla maksymalnego zasięgu
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	< 0,6
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...50
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	31
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiał		ABS
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	Strefa niepewna	1 x LED, kolor żółty miga
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm²		
Podłączenie		



Kolory żył :

BK = czarny

BN = brązowy

BU = niebieski