




Czujnik typu bramka - nadajnik

OHS-00KG/0,20M/AS

Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: O8S201

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostokątny

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 20
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali [nm]	660
Typ. czas życia [h]	75000
Temperatura odniesienia dla obliczenia czasu życia [°C]	25

Wyjścia

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
------------------------------------	-----

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg [m]	< 1,2
Maks. średnica plamki światła [mm]	10
Rozmiary plamki światłnej odnoszą się do	Zasięg

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...50
----------------------------	----------

OH5020



Czujnik typu bramka - nadajnik

OHS-00KG/0,20M/AS

Ochrona	IP 67
---------	-------

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	14,9
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiał		ABS
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,2 m, PVC

Konektor: 1 x M8; kodowanie: A



Podłączenie

