




Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



- 1 Objektiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programmwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone; światło zielone; niebieskie światło
Obudowa	prostokątny

Aplikacja

Aplikacja	rozpoznawanie kolorów; działanie odbłaskowe; operacja odbicia rozproszonego
-----------	---

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	12...30 DC; (Maks. tętnienie resztkowe: 5 Vss)
Pobór prądu	[mA]	80
Klasa ochrony		II
Rodzaj światła		światło czerwone; światło zielone; niebieskie światło

OD5010



Czujnik koloru

ODC-MNKG/US-100


Typ. czas życia	[h]	100000	
Temperatura odniesienia dla obliczenia czasu życia	[°C]	25	
Wyjścia			
Wykonanie elektryczne		NPN	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	100	
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	300	
Strefa działania			
Zasięg	[m]	0,1...0,25; (działanie odblaskowe)	
Zasięg	[mm]	< 12,5; (operacja odbicia rozproszonego ± 2)	
Maks. szerokość plamki świetlnej	[mm]	2	
Maks. wysokość plamki światła	[mm]	4	
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do		Zasięg	
Czasy reakcji			
Czas reakcji	[s]	< 2,5	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...55	
Ochrona		IP 67	
Maks. odporność na oświetlenie zewnętrzne	[klx]	20	
Testy / dopuszczenia			
EMC	EN 60947-5-2		
Dane mechaniczne			
Obudowa		prostopadłościan	
Wymiary	[mm]	53 x 30 x 80	
Materiał		cynk odlewany ciśnieniowo	
Materiał soczewki		szkło	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony	
	Funkcja	1 x LED, kolor żółty	
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	

Czujnik koloru


ODC-MNKG/US-100

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie



- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Austasteingang AT |
| 5 | Eingang "External Teach" |