


OE0004



Czujnik refleksyjny

OER-V/OET-V



Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	Obudowa gwintowana

Aplikacja

Zasada działania	Czujnik refleksyjny
------------------	---------------------

Dane elektryczne

Podłączenie do wzmacniacza	tak
Wzmacniacz przełączający	podłączenie do wzmacniacza OV5012, OV0010
Klasa ochrony	III
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali [nm]	950

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarcieniem	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie

Strefa działania

Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego [m]	0,03...0,2; (Odbłyśnik Ø 80 E20005)
Zasięg [mm]	< 15; (biały papier 200 x 200 mm)

Warunki pracy


Temperatura otoczenia [°C]	0...70
Ochrona	IP 67



Czujnik refleksyjny

OER-VOET-V

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[lata]	5623
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	72
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary	[mm]	M8 x 1
Opis gwintu		M8 x 1
Materiał		mosiądz niklowany
Akcesoria		
Dostarczane elementy		nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m; 2 x 0,14 mm ²		
Podłączenie		



1 = nadajnik
 2 = odbiornik
 Kolory żył :
 RD = kolor czerwony
 WH = biały
 screen = ekran