


Czujnik refleksyjny

OIP-HNKG/US/15M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OM5003

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Nadajnik w dolnej soczewce
Odbiornik w górnej soczewce



Cechy produktu

Rodzaj światła: światło czerwone

Aplikacja

Konstrukcja: Filtr polaryzacyjny

Zasada działania: Czujnik refleksyjny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]: 10...30 DC

Pobór prądu [mA]: 20

Klasa ochrony: III

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją: tak

Rodzaj światła: światło czerwone

Długość fali [nm]: 624

Wyjścia

Wykonanie elektryczne: NPN

Funkcja wyjścia: tryb światło-włącz

Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]: 2,5

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]: 200

Częstotliwość przełączania DC [Hz]: 1000

Zabezpieczenie przed zwarciami: tak

Czujnik refleksyjny


OIP-HNKG/US/15M

Podłączenie



Diagramy i grafiki

wykrzes wzmacnienia



x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor