
OJ5016

Czujnik typu bramka - Nadajnik

OJSLOOKG/FO/AS



1 przycisk

Cechy produktu		
Rodzaj światła		światło czerwone
Klasa ochrony laserowej		1
Obudowa		prostopadłościan
Aplikacja		
Zasada działania		Bramka świetlna
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 12
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	650
Typ. czas życia	[h]	50000

OJ5016

Czujnik typu bramka - Nadajnik

OJSLOOKG/FO/AS

Wyjścia			
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak	
Strefa działania			
Nadajnik / odbiornik		nadajnik	
Zasięg	[m]	< 15	
Regulowany zasięg		nie	
Maks. średnica plamki światła	[mm]	24	
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do		dla maksymalnego zasięgu	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...60	
Ochrona		IP 67	
Testy / dopuszczenia			
EMC		EN 60947-5-2	
Klasa ochrony laserowej		1	
Uwagi dotyczące ochrony lasera		Uwaga:	światło laserowe
		klasa laserowa:	1
			EN / IEC60825-1:2007
			EN / IEC60825-1:2014
			Zgodnie z 21 CFR 1040 z wyjątkiem odchyleń zgodnie z ostrzeżeniem o laserze nr 50, z czerwca 2007.
MTTF	[lata]	918	
Dane mechaniczne			
Waga	[g]	27,8	
Obudowa		prostopadłościan	
Wymiary	[mm]	35 x 24 x 11	
Materiał		obudowa: ABS; mocowanie: cynk odlewany ciśnieniowo; okno LED: SEPS; przycisk: SEPS	
Materiał soczewki		szkło	
Umiejscowienie soczewki		soczewki od frontu	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria			
Dostarczane elementy		Zacisk montażowy: 1, E20964	
		śruby mocujące: 2 x M3 x 16	
		podkładki sprężyste: 2	
		Nakrętki: 2	
Uwagi			
Uwagi		Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus	
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	

OJ5016

Czujnik typu bramka - Nadajnik

OJSLOOKG/FO/AS

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M8; kodowanie: A



Podłączenie

