



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

No scale drawing available

**Cechy produktu**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Rodzaj światła | podczerwień        |
| Obudowa        | Obudowa gwintowana |

**Aplikacja**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
|------------------|-------------------|

**Dane elektryczne**

|                    |      |               |
|--------------------|------|---------------|
| Częstotliwość AC   | [Hz] | 47...63       |
| Napięcie zasilania | [V]  | 20...90 AC/DC |
| Klasa ochrony      |      | II            |
| Rodzaj światła     |      | podczerwień   |
| Długość fali       | [nm] | 880           |

**Wyjścia**

|                                                   |      |                       |
|---------------------------------------------------|------|-----------------------|
| Funkcja wyjścia                                   |      | tryb światło-włącz    |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC  | [V]  | 9,5                   |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC  | [V]  | 9,5                   |
| Minimalny prąd obciążenia                         | [mA] | 10                    |
| Maks. prąd upływu                                 | [mA] | 5                     |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC        | [mA] | 250                   |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC        | [mA] | 50                    |
| Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego | [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
| Częstotliwość przełączania AC                     | [Hz] | 25                    |



## Czujnik dyfuzyjny

OGT-HBOA/S/6m

|                                    |      |     |
|------------------------------------|------|-----|
| Częstotliwość przełączania DC      | [Hz] | 70  |
| Zabezpieczenie przed zwarciem      |      | nie |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem |      | nie |

## Strefa działania

|        |      |                                                 |
|--------|------|-------------------------------------------------|
| Zasięg | [mm] | < 100; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji) |
|--------|------|-------------------------------------------------|

## Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...80 |
| Ochrona               |      | IP 67    |

## Dane mechaniczne

|                   |      |                    |
|-------------------|------|--------------------|
| Obudowa           |      | Obudowa gwintowana |
| Wymiary           | [mm] | M18 x 1            |
| Opis gwintu       |      | M18 x 1            |
| Materiał          |      | mosiądz niklowany  |
| Materiał soczewki |      | szkło              |

## Wyświetlacze / elementy robocze

|             |              |                      |
|-------------|--------------|----------------------|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty |
|-------------|--------------|----------------------|

## Akcesoria

|                      |  |                             |
|----------------------|--|-----------------------------|
| Dostarczane elementy |  | nakrętki zabezpieczające: 2 |
|----------------------|--|-----------------------------|


## Uwagi

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Sztuk w opakowaniu |  | 1 szt. |
|--------------------|--|--------|

## Połączenie elektryczne

Przewód: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Podłączenie



BN =                      Kolory żył :  
 BU =                      brązowy  
                               niebieski