



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: O5P500 + E21122

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

No scale drawing available

Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostopadłościan

Aplikacja

Konstrukcja	Filtr polaryzacyjny
Zasada działania	Czujnik refleksyjny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
Pobór prądu	[mA]	< 37
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	660

Wyjścia

Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	100; (200 (...50 °C))
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	500
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak



Czujnik refleksyjny

OLP-FPKG/LS-400

Typ zabezpieczenia przed zwarciem		impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak	
Strefa działania			
Zasięg	[m]	0,3...5; (Odbłyśnik Ø 80 E20005)	
Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego	[m]	0,3...5; (Odbłyśnik Ø 80 E20005)	
Regulowany zasięg		tak	
Filtr polaryzacyjny: dostępny		tak	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia		[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67	
Testy / dopuszczenia			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne			
Obudowa		prostopadłościan	
Wymiary		[mm]	75 x 27 x 62
Materiał		PBT	
Materiał soczewki		PMMA	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
		działanie	1 x LED, kolor zielony
		Funkcja	1 x LED, kolor czerwony
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	
Połączenie elektryczne			
Konektor: 1 x 7/8"			