



Czujnik refleksyjny

OMP-FKOW/T/LS-500



Odbiornik w dolnej soczewce
Nadajnik w górnej soczewce



Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostopadłościan

Aplikacja

Konstrukcja	Filtr polaryzacyjny
Zasada działania	Czujnik refleksyjny

Dane elektryczne

Częstotliwość AC	[Hz]	47...63
Napięcie zasilania	[V]	24...240 AC/DC
Maks. pobór energii	[VA]	6
Klasa ochrony		II
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	660
Typ. czas życia	[h]	100000
Temperatura odniesienia dla obliczenia czasu życia	[°C]	25

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	przełącznik
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny)
Obciążalność styku	3A / 250 V AC
Częstotliwość przełączania AC	[Hz] 10



Czujnik refleksyjny

OMP-FKOW/T/LS-500

Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	10
Zabezpieczenie przed zwarcie		nie
Funkcja czasu	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14

Strefa działania

Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego	[m]	13,5; (Odbłyśnik Ø 80 E20005)
Filtr polaryzacyjny: dostępny		tak

Czasy reakcji

Czas reakcji	[s]	< 10
--------------	-----	------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...40
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	198,5
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	73 x 45 x 49
Materiał		ABS wzmocnione szklane włókno
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku

Wyświetlacze / elementy robocze


Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor czerwony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x 7/8"; kodowanie: A; Nakrętka: aluminium, bezbarwne anodowane





Czujnik refleksyjny

OMP-FKOW/T/LS-500

Podłączenie

