


Wzmacniacz światłowodowy

OMF-FKOW/T/LS-500



Odbiornik w dolnej soczewce
Nadajnik w górnej soczewce



Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostopadłościan

Dane elektryczne

Częstotliwość AC	[Hz]	47...63
Napięcie zasilania	[V]	24...240 AC/DC
Pobór prądu	[mA]	26
Maks. pobór energii	[VA]	6
Klasa ochrony		II
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	660
Typ. czas życia	[h]	100000
Temperatura odniesienia dla obliczenia czasu życia	[°C]	25

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	przełącznik	
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny)	
Obciążalność styku	3A / 250 V AC	
Częstotliwość przełączania AC	[Hz]	10
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	10
Zabezpieczenie przed zwarciami	nie	




Wzmacniacz światłowodowy

OMF-FKOW/T/LS-500

Funkcja czasu	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14
Strefa działania		
Zasięg	[m]	< 0,6; (Bramka świetlna)
Zasięg	[mm]	< 175; (w trybie dyfuzyjnym)
Regulowany zasięg		tak
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	< 10
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...40
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	204
Obudowa		prostokątna
Wymiary	[mm]	73 x 45 x 49
Materiał		ABS wzmocnione szklane włókno
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor czerwony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		

Konektor: 1 x 7/8"; kodowanie: A; Nakrętka: aluminium, bezbarwne anodowane





Wzmacniacz światłowodowy

OMF-FKOW/T/LS-500

Podłączenie

