


Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OHH-HPKG/0,20M/AS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: O8H204

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostokątny

Aplikacja

Konstrukcja	Tłumienie tła
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 20
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone
Typ. czas życia [h]	75000
Temperatura odniesienia dla obliczenia czasu życia [°C]	25

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	50
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	800
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe



Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OHH-HPKG/0,20M/AS

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Strefa działania		
Zasięg [mm]	1...15; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji)	
Regulowany zasięg	nie	
Maks. średnica plamki światła [mm]	2,5	
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu	
Tłumienie tła: dostępne	tak	
Czasy reakcji		
Czas reakcji [s]	< 0,6	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-20...50	
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	15,2	
Obudowa	prostopadłościan	
Wymiary [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5	
Materiał	ABS	
Materiał soczewki	PMMA	
Umieszczenie soczewki	soczewki z boku	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	Strefa niepewna	1 x LED, kolor żółty miga
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,2 m, PVC		
Konektor: 1 x M8; kodowanie: A		
		

Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OH5009-HPKG/0,20M/AS

Podłączenie

