

Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OHH-HPKG/0,20M/AS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: O8H202

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostokątny

Aplikacja

Konstrukcja	Tłumienie tła
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 20
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone
Typ. czas życia [h]	75000
Temperatura odniesienia dla obliczenia czasu życia [°C]	25

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	50
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	800
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe



Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OHH-HPKG/0,20M/AS

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
------------------------------------	-----

Strefa działania

Zasięg [mm]	1...15; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji)
Regulowany zasięg	nie
Maks. średnica plamki światła [mm]	2,5
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu
Tłumienie tła: dostępne	tak

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]	< 0,6
------------------	-------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...50
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dane mechaniczne

Waga [g]	15
Obudowa	prostopadłościan
Wymiary [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiał	ABS
Materiał soczewki	PMMA
Umieszczenie soczewki	soczewki z boku

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	Strefa niepewna	1 x LED, kolor żółty miga

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,2 m, PVC

Konektor: 1 x M8; kodowanie: A



Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OHH-HPKG/0,20M/AS

Podłączenie

