




Optyczny czujnik kątowy

OPL-DPKG/US



Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
----------------	------------------

Aplikacja

Konstrukcja	Wyjście diagnostyczne
-------------	-----------------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...35 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu	[mA]	< 45
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	660

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP	
Funkcja wyjścia	tryb ciemno-włącz	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2
Wyjście diagnostyczne		tak
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	200



Optyczny czujnik kątowy

OPL-DPKG/US

Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	200
Zabezpieczenie przed zwarciem		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-10...60
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[lata]	919

Dane mechaniczne

Waga	[g]	150
Wymiary	[mm]	65 x 10 x 106
Długość boku X	[mm]	54
Długość boku Y	[mm]	55
Szerokość czujnika Z	[mm]	60,46
Materiał	obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo; soczewka: szkło	

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor żółty

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne


Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Optyczny czujnik kątowy

OPL-DPKG/US

Podłączenie



2

Wyjście diagnostyczne