
OR0004

Czujnik refleksyjny

ORR-V/ORT-V

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Odbiornik w górnej soczewce
Nadajnik w dolnej soczewce

CE

Cechy produktu		
Rodzaj światła		podczerwień
Obudowa		prostopadłościan
Aplikacja		
Zasada działania		Czujnik refleksyjny
Dane elektryczne		
Podłączenie do wzmacniacza		tak
Wzmacniacz przełączający		podłączenie do wzmacniacza OV5012, OV0010
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	950
Wyjścia		
Zabezpieczenie przed zwarciem		nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie
Strefa działania		
Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego	[m]	0,3...1; (Odbłyśnik Ø 80 E20005)
Zasięg	[mm]	< 200; (biały papier 200 x 200 mm)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
Ochrona		IP 67

OR0004


Czujnik refleksyjny

ORR-V/ORT-V

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	77	
Obudowa	prostopadłościan	
Materiał	PPO modyfikowany	
Umiejscowienie soczewki	soczewki z boku	
Akcesoria		
Dostarczane elementy	Wspornik kątowy: 1, E20212	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		

Przewód: 2 m; 2 x 0,14 mm²

Podłączenie



1 =	nadajnik
2 =	odbiornik
	Kolory żył :
RD =	kolor czerwony
WH =	biały
screen =	ekran