

OJR200




Laserowy czujnik refleksyjny

OJR-DPKG/SO/AS

Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: O6P202

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu		
Rodzaj światła		światło czerwone
Obudowa		prostopadłościan
Aplikacja		
Zasada działania		Czujnik refleksyjny
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		10...30 DC
Pobór prądu [mA]		< 20
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		tryb ciemno-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]		2,5

OJR200



Laserowy czujnik refleksyjny

OJR-DPKG/SO/AS

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	200
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	1000
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcieniem		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak

Strefa działania		
Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego	[m]	1,8; (Odbłyśnik Ø 80 E20005)
Regulowany zasięg		nie
Maks. średnica plamki światła	[mm]	64
Rozmiary plamki światłnej odnoszą się do		dla maksymalnego zasięgu

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[lata]	905

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	15,5
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	35 x 11 x 24
Materiał		ABS; SEPS
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty

Uwagi		
Uwagi		Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M8; kodowanie: A



Laserowy czujnik refleksyjny

OJR-DPKG/SO/AS

Podłączenie

