OU5021


Czujnik typu bramka - nadajnik

OUS-OOKG/6M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OU5045

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



dioda nadawcza w górnej i dolnej części soczewki


Cechy produktu		
Rodzaj światła		podczerwień
Obudowa		prostopadłościan
Aplikacja		
Zasada działania		Bramka świetlna
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...55 DC
Pobór prądu	[mA]	20; ((24 V))
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880
Wyjścia		
Zabezpieczenie przed zwarciem		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik		nadajnik
Zasięg	[m]	< 6
Regulowany zasięg		nie
Maks. średnica plamki światła	[mm]	734
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do		dla maksymalnego zasięgu

OU5021

Czujnik typu bramka - nadajnik

OUS-OOKG/6M

Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80	
Ochrona		IP 67	
Testy / dopuszczenia			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	klasa B
MTTF	[lata]	1801	
Dane mechaniczne			
Waga	[g]	0,258	
Obudowa		prostopadłościan	
Wymiary	[mm]	28 x 16 x 51	
Materiał		PPO modyfikowany	
Materiał soczewki		szkło	
Umiejscowienie soczewki		soczewki z boku	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		działanie	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria			
Dostarczane elementy		Wspornik kątowy: 1, E20211	
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	
Połączenie elektryczne			
Przewód: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²			
Podłączenie			



	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny