



Czujnik dyfuzyjny

OPT-FBOW/3L/TW3M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OM0010

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

No scale drawing available

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostokątne

Aplikacja

Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
------------------	-------------------

Dane elektryczne

Częstotliwość AC	[Hz]	47...63
Napięcie zasilania	[V]	20...250 AC
Pobór prądu	[mA]	14; ((24 V))
Klasa ochrony		II
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880

Wyjścia

Funkcja wyjścia		tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC	[V]	4
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC	[mA]	350
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Częstotliwość przełączania AC	[Hz]	15
Zabezpieczenie przed zwarciami		nie



Czujnik dyfuzyjny

OPT-FBOW/3L/TW3M

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie
------------------------------------	-----

Strefa działania

Zasięg [mm]	< 3000; (biały papier 200 x 200 mm)
Regulowany zasięg	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
Ochrona	IP 65

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B

Dane mechaniczne

Obudowa	prostokąt
Wymiary [mm]	86 x 28 x 142
Materiał	PPO modyfikowany
Materiał soczewki	szkło

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski: ...1,5 mm²

Podłączenie

