


Czujnik temperatury na podczerwień

OWL-3506-BPKG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: TW7001 + E35065

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Obudowa	cyldryczna
---------	------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...55 DC
Pobór prądu [mA]	< 20
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	400
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1000
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania


Histeresa zakresu detekcji [%]	1...15
--------------------------------	--------



Czujnik temperatury na podczerwień

OWL-3506-BPKG

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Ochrona		IP 65
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne		
Obudowa		cyldryczna
Wymiary	[mm]	Ø 58 / L = 200
Materiał		obudowa: mosiądz pokryty białym brązem
Materiał soczewki		szkło
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x 7/8"		



Podłączenie

