


Czujnik temperatury na podczerwień

OWL-3506-ANKG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Obudowa	cyldryczna
---------	------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...55 DC
Pobór prądu [mA]	< 20
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NPN
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	400
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	300
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Histeresa zakresu detekcji [%]	1...15
--------------------------------	--------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...60
Ochrona	IP 65



Czujnik temperatury na podczerwień

OWL-3506-ANKG

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B

Dane mechaniczne

Obudowa	cyldryczna	
Wymiary [mm]	Ø 58 / L = 200	
Materiał	obudowa: mosiądz pokryty białym brązem	
Materiał soczewki	szkło	

Wyświetlacze / elementy robocze


Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x 7/8"



Podłączenie

