


## Czujnik temperatury na podczerwień

OWS-3520-BPKG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: TW7001 + E35065

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



## Cechy produktu

|         |            |
|---------|------------|
| Obudowa | cyldryczna |
|---------|------------|

## Dane elektryczne

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Napięcie zasilania [V]                    | 10...55 DC |
| Pobór prądu [mA]                          | < 20       |
| Klasa ochrony                             | II         |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak        |

## Wyjścia

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Wykonanie elektryczne                                | PNP       |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5       |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]      | 400       |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz]                   | 1000      |
| Zabezpieczenie przed zwarcie                         | tak       |
| Typ zabezpieczenia przed zwarcie                     | impulsowe |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem                   | tak       |

## Strefa działania


|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Histeresa zakresu detekcji [%] | 1...15 |
|--------------------------------|--------|



## Czujnik temperatury na podczerwień

OWS-3520-BPKG

| Warunki pracy                   |              |                                        |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Temperatura otoczenia           | [°C]         | -20...60                               |
| Ochrona                         |              | IP 65                                  |
| Testy / dopuszczenia            |              |                                        |
| EMC                             | EN 60947-5-2 |                                        |
|                                 | EN 55011     | klasa B                                |
| Dane mechaniczne                |              |                                        |
| Obudowa                         |              | cyldryczna                             |
| Wymiary                         | [mm]         | Ø 58 / L = 150                         |
| Materiał                        |              | obudowa: mosiądz pokryty białym brązem |
| Materiał soczewki               |              | szkło                                  |
| Wyświetlacze / elementy robocze |              |                                        |
| Wyświetlacz                     | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty                   |
| Uwagi                           |              |                                        |
| Sztuk w opakowaniu              |              | 1 szt.                                 |
| Połączenie elektryczne          |              |                                        |
| Konektor: 1 x 7/8"              |              |                                        |



## Podłączenie

