


Czujnik typu bramka - nadajnik

OTS-00KG/24V/6M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OT5008

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



- 1 potencjometr
dioda nadawcza w górnej i dolnej części soczewki

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostopadłościan

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	18...36 DC
Pobór prądu [mA]	20; ((24 V))
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali [nm]	880

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
----------------------	----------

OT5033



Czujnik typu bramka - nadajnik

OTS-00KG/24V/6M

Zasięg	[m]	< 10
Regulowany zasięg		nie

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...50
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	


Dane mechaniczne		
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	75 x 19 x 30
Materiał		PBT
Materiał soczewki		PMMA

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne		
Przewód: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		

Podłączenie		
-------------	--	--



BN = Kolory żył :
BU = brązowy
 niebieski