



## Czujnik refleksyjny

OUR-HPKG/6M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OU5070

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Odbiornik w górnej soczewce  
Nadajnik w dolnej soczewce



## Cechy produktu

|                |             |
|----------------|-------------|
| Rodzaj światła | podczerwień |
| Obudowa        | prostokątna |

## Aplikacja

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Zasada działania | Czujnik refleksyjny |
|------------------|---------------------|

## Dane elektryczne

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Napięcie zasilania [V]                    | 10...55 DC   |
| Pobór prądu [mA]                          | 35; ((24 V)) |
| Klasa ochrony                             | II           |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak          |
| Rodzaj światła                            | podczerwień  |
| Długość fali [nm]                         | 950          |

## Wyjścia


|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Wykonanie elektryczne                                | PNP                |
| Funkcja wyjścia                                      | tryb światło-włącz |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5                |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]      | 250                |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz]                   | 160                |
| Zabezpieczenie przed zwarciami                       | tak                |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciami                   | impulsowe          |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem                   | tak                |



## Czujnik refleksyjny

OUR-HPKG/6M

| Strefa działania                         |                                   |                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Zasięg [m]                               | 0,15...3; (Odbłyśnik Ø 80 E20005) |                      |
| Regulowany zasięg                        | tak                               |                      |
| Maks. średnica plamki światła [mm]       | 262                               |                      |
| Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu          |                      |
| Warunki pracy                            |                                   |                      |
| Temperatura otoczenia [°C]               | -25...80                          |                      |
| Ochrona                                  | IP 67                             |                      |
| Testy / dopuszczenia                     |                                   |                      |
| EMC                                      | EN 60947-5-2                      |                      |
|                                          | EN 55011                          | klasa B              |
| Dane mechaniczne                         |                                   |                      |
| Waga [g]                                 | 0,298                             |                      |
| Obudowa                                  | prostopadłościan                  |                      |
| Wymiary [mm]                             | 28 x 16 x 51                      |                      |
| Materiał                                 | PPE modyfikowany                  |                      |
| Materiał soczewki                        | szkło                             |                      |
| Wyświetlacze / elementy robocze          |                                   |                      |
| Wyświetlacz                              | Stan wyjścia                      | 1 x LED, kolor żółty |
| Akcesoria                                |                                   |                      |
| Dostarczane elementy                     | Wspornik kątowy: 1, E20211        |                      |
| Uwagi                                    |                                   |                      |
| Sztuk w opakowaniu                       | 1 szt.                            |                      |
| Połączenie elektryczne                   |                                   |                      |
| Przewód: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²          |                                   |                      |
| Podłączenie                              |                                   |                      |



BN =           Kolory żył :  
 BU =           brązowy  
 BK =           niebieski  
                  czarny

## Diagramy i grafiki

wykres wzmacnienia

