




Przetwornik ciśnienia z ceramiczną celką pomiarową

PA-600-SBR14-A-ZVG/US/ IV



Cechy produktu			
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1		
Zakres pomiarowy	0...600 bar	0...8700 psi	0...60 MPa
Przylącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny		
Aplikacja			
Konstrukcja	styki pozłacane		
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych		
Media	ciecze i gazy		
Warunkowo odpowiedni dla	do użycia z gazami o ciśnieniu> 25 bar tylko na zapytanie		
Temperatura medium [°C]	-25...90; (na zapytanie: -40...90 °C)		
Minimalne ciśnienie niszczące	1200 bar	17400 psi	120 MPa
Wytrzymałość na ciśnienie	800 bar	11600 psi	80 MPa
Rodzaj ciśnienia	ciśnienie względne		
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania [V]	9,6...32 DC		
Min. rezystancja izolacji [MΩ]	100; (500 V DC)		
Klasa ochrony	III		
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak		
Wejścia / wyjścia			
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1		
Wyjścia			
Łączna liczba wyjść	1		
Sygnał wyjściowy	sygnał analogowy		



Przetwornik ciśnienia z ceramiczną celką pomiarową

PA-600-SBR14-A-ZVG/US/ IV

Liczba wyjść analogowych	1		
Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20		
Maks. obciążenie [Ω]	720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)		
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak		
Zakres pomiaru / nastaw			
Zakres pomiarowy	0...600 bar	0...8700 psi	0...60 MPa
Dokładność / odchylenie			
Powtarzalność [% zakresu]	< 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K)		
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej)		
Odchylenie histerezy [% zakresu]	± 1		
Stabilność długotrwała [% zakresu]	< ± 0,05; (na 6 miesięcy)		
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K]	0,1; (0...80 °C)		
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K]	0,2; (0...80 °C)		
Czasy reakcji			
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms]	3		
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia [°C]	-25...80		
Temperatura składowania [°C]	-40...100		
Ochrona	IP 68; IP 69K		
Testy / dopuszczenia			
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	30 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V	
	radiacja poprzez interferencje	zgodnie z dyrektywą motoryzacyjną 2004/104/EC	
	CISPR 25		
	odporność na zakłócenia	zgodnie z dyrektywą motoryzacyjną 2004/104/EC	
Odporność na wstrząsy	ISO 11452-2 w.cz. promieniowane	100 V/m	
	ISO 7637-2 pulse	Poziom zagrożenia 4	
	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)	
Odporność na wibracje	DIN EN 61373	Kategoria 3	
	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)	
	DIN EN 61373	Kategoria 2	
MTTF [lata]	507		
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie		
Aplikacje kolejowe	DIN EN 50155 / IEC 60571	Klasse T3, C1, S1	



Przetwornik ciśnienia z ceramiczną celką pomiarową

PA-600-SBR14-A-ZVG/US/ IV

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	232
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); ceramika; FKM
Min. liczba cykli ciśnienia		100 milionów
Przylącze procesowe		połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny
Zintegrowany tłumik		tak

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: połączane



Podłączenie

