



## Czujnik refleksyjny

OUP-HNKG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Odbiornik w górnej soczewce  
Nadajnik w dolnej soczewce

## Cechy produktu

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Rodzaj światła | światło czerwone |
| Obudowa        | prostokąt        |

## Aplikacja

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Konstrukcja      | Filtr polaryzacyjny |
| Zasada działania | Czujnik refleksyjny |

## Dane elektryczne

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Napięcie zasilania [V]                    | 10...55 DC       |
| Pobór prądu [mA]                          | < 30             |
| Klasa ochrony                             | II               |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak              |
| Rodzaj światła                            | światło czerwone |
| Długość fali [nm]                         | 660              |

## Wyjścia

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Wykonanie elektryczne                                | NPN                |
| Funkcja wyjścia                                      | tryb światło-włącz |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5                |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]      | 250                |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz]                   | 160                |
| Zabezpieczenie przed zwarciami                       | tak                |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciami                   | impulsowe          |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem                   | tak                |

## Strefa działania



|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Zasięg [m]                    | < 1,5; (Odbłyśnik Ø 80 E20005) |
| Regulowany zasięg             | tak                            |
| Filtr polaryzacyjny: dostępny | tak                            |



## Czujnik refleksyjny

OUP-HNKG

| Warunki pracy                               |              |                      |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Temperatura otoczenia                       | [°C]         | -25...60             |
| Ochrona                                     |              | IP 67                |
| Testy / dopuszczenia                        |              |                      |
| EMC                                         | EN 60947-5-2 |                      |
|                                             | EN 55011     | klasa B              |
| Dane mechaniczne                            |              |                      |
| Obudowa                                     |              | prostopadłościan     |
| Wymiary                                     | [mm]         | 28 x 16 x 51         |
| Materiał                                    |              | PPO modyfikowany     |
| Materiał soczewki                           |              | szkło                |
| Wyświetlacze / elementy robocze             |              |                      |
| Wyświetlacz                                 | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty |
| Akcesoria                                   |              |                      |
| Dostarczane elementy                        |              | Wspornik kątowy      |
| Uwagi                                       |              |                      |
| Sztuk w opakowaniu                          |              | 1 szt.               |
| Połączenie elektryczne                      |              |                      |
| Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> |              |                      |
| Podłączenie                                 |              |                      |



BK =           Kolory żył :  
 BN =           czarny  
 BU =           brązowy  
                  niebieski