
OW0002

Czujnik temperatury na podczerwień

OWF-9000-ABOA

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: TW7011 + E35061 + E35065
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



CE

Cechy produktu		
Obudowa		cylindryczna
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	20...250 AC/DC
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		nie
Wyjścia		
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	10,5
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC	[V]	10,5
Minimalny prąd obciążenia	[mA]	15
Maks. prąd upływu	[mA]	7
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	50


OW0002

Czujnik temperatury na podczerwień

OWF-9000-ABOA

Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)	
Częstotliwość przełączania AC	[Hz]	20	
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	25	
Zabezpieczenie przed zwarciem		nie	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie	
Strefa działania			
Histereza zakresu detekcji	[%]	1...15	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60	
Ochrona		IP 65	
Testy / dopuszczenia			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne			
Obudowa		cylindryczna	
Wymiary	[mm]	Ø 58 / L = 129	
Materiał		obudowa: mosiądz pokryty białym brązem	
Materiał soczewki		szkło	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria			
Dostarczane elementy		światłowód w osłonie aluminiowej	
Uwagi			
Uwagi		Zalecenie: Po wystąpieniu zwarcia należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo.	
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	
Połączenie elektryczne			

Konektor: 1 x 7/8"




OW0002

Czujnik temperatury na podczerwień

OWF-9000-ABOA

Podłączenie



Uwaga : bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1 ≤ 2 A szybki