


Czujnik temperatury na podczerwień

OWF-5000-ANKG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OW5001

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Obudowa

cyldryczna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...55 DC
Pobór prądu [mA]	< 20
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NPN
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	400
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	300
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak

OW5002



Czujnik temperatury na podczerwień

OWF-5000-ANKG

Typ zabezpieczenia przed zwarciem		impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak	
Strefa działania			
Histereza zakresu detekcji		[%]	1...15
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia		[°C]	-20...60
Ochrona		IP 65	
Testy / dopuszczenia			
EMC		EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne			
Obudowa		cylindryczna	
Wymiary		[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiał		obudowa: mosiądz pokryty białym brązem	
Materiał soczewki		szkło	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria			
Dostarczane elementy		światłowód w osłonie aluminiowej	
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	
Połączenie elektryczne			
Konektor: 1 x 7/8"			