

PM1718



Transmitter ciśnienia z płaską celką pomiarową

PM-,40BREA01-E-ZVG/US



- 1 rowek z pierścieniem uszczelniającym (DIN EN ISO 1179-2)
- 2 gwint zewnętrzny G1 (Aseptoflex Vario)
- 3 rowek na pierścień uszczelniający



Cechy produktu			
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1		
Zakres pomiarowy	-0,05...0,4 bar	-50...400 mbar	-0,725...5,8 psi -5...40 kPa
Przylącze procesowe	połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario		
Aplikacja			
Konstrukcja	styki pozłacane		
Element pomiarowy	ceramiczno-pojemnościowe celki pomiarowe		
Monitoring temperatury	nie		
Aplikacja	montaż zabudowany do przemysłu spożywczego		
Media	Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy		
Temperatura medium [°C]	-25...150		
Minimalne ciśnienie niszczące	30000 mbar	435 psi	3000 kPa
Wytrzymałość na ciśnienie	8000 mbar	116 psi	800 kPa
Odporność na podciśnienie [mbar]	-1000		
Rodzaj ciśnienia	ciśnienie względne		
Brak strefy martwej	tak		
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania [V]	18...30 DC		
Min. rezystancja izolacji [MΩ]	100; (500 V DC)		



Transmitter ciśnienia z płaską celką pomiarową

PM-,40BREA01-E-ZVG/US

Klasa ochrony	III			
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak			
Zasada pomiaru	hydrostatyczna			
Zintegrowana funkcja Watchdog	tak			
2-przewodowy				
Pobór prądu	[mA]	3,5...21,5		
Czas rozruchu	[s]	1		
3-przewodowy				
Pobór prądu	[mA]	< 45		
Czas rozruchu	[s]	0,5		
Wejścia / wyjścia				
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1			
Wyjścia				
Łączna liczba wyjść	2			
Sygnał wyjściowy	sygnał analogowy; IO-Link; (konfigurowalne)			
Liczba wyjść binarnych	1; (IO-Link)			
Liczba wyjść analogowych	1			
Analogowe wyjście prądowe	[mA]	4...20; (skalowany)		
Maks. obciążenie	[Ω]	700; (U _b = 24 V; (U _b - 9 V) / 21.5 mA)		
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak			
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak			
Zakres pomiaru / nastaw				
Zakres pomiarowy	-0,05...0,4 bar	-50...400 mbar	-0,725...5,8 psi	-5...40 kPa
Wyjście analogowe / dolna wartość	-50...320 mbar	-0,725...4,641 psi	-5...32 kPa	
Wyjście analogowe / górna wartość	30...400 mbar	0,435...5,802 psi	3...40 kPa	
W krokach co	0,1 mbar	0,001 psi	0,01 kPa	
Ustawienia fabryczne	ASP = 0,0 mbar	AEP = 400 mbar		
Dokładność / odchylenie				
Powtarzalność	[% zakresu]	< ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1)		
Odchyłka od charakterystyki	[% zakresu]	< ± 0,2 (DIN EN 61298-2); (uwzg. błąd zera i zakresu, nieliniowość, histerezę; Turn down 1:1)		
Odchylenie liniowości	[% zakresu]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Odchylenie histerezy	[% zakresu]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Stabilność długotrwała	[% zakresu]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok)		
Całkowita odchyłka w całym zakresie temperatur	Zakres temperatury		całkowita odchyłka	
	-25...15 °C		Odchyłka od charakterystyki ± 0,1 % zakresu pomiarowego / 10 K	
	15...80 °C		Odchyłka od charakterystyki	
	80...150 °C		Odchyłka od charakterystyki ± 0,15 % zakresu pomiarowego / 10 K	



Transmitter ciśnienia z płaską celką pomiarową

PM-,40BREA01-E-ZVG/US

Uwaga	więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale wykresy i schematy	
Czasy reakcji		
Tłumienie wyjścia analogowego dAA	[s]	0...4
2-przewodowy		
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego	[ms]	30
3-przewodowy		
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego	[ms]	7
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
SIO tryb	nie	
Wymagany typ portu mastera	A	
Ilość danych analogowych	3	
Min.czas cyklu procesu	[ms]	3,2
Rozdzielczość IO-Link - ciśnienie	[mbar]	0,1
Funkcje IO-Link (acykliczne)	nazwa przypisana do aplikacji; temperatura wewnętrzna	
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	1410
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Temperatura składowania	[°C]	-40...100
Ochrona	IP 67; IP 68; IP 69K	
Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata]	364
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	272,05
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT	
Materiały części w kontakcie z medium	ceramika (99,9 % Al2 O3); stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); charakterystyka powierzchniowa: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Min. liczba cykli ciśnienia	100 milionów	
Moment dokręcający	[Nm]	35
Przylącze procesowe	połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Jednostka wyświetlana	mbar; psi; kPa; mmWS; inH2O	

PM1718



Transmitter ciśnienia z płaską celką pomiarową

PM-,40BREA01-E-ZVG/US

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: połączane



Podłączenie



- 1 Podłączenie 2-przewodowe (analogowy)
2 Podłączenie 3-przewodowe (analogowy / IO-Link)
OUT1 : IO-Link
OUT2 : wyjście analogowe



Transmitter ciśnienia z płaską celką pomiarową

PM-,40BREA01-E-ZVG/US

Diagramy i grafiki

wpływ temperatury otoczenia na dokładność



X temperatura
Y całkowita odchyłka