


## Czujnik ciśnienia z płaską celką pomiarową

PM-010-REZ01-E-ZVG/US



- 1 zacisk DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)  
uszczelka do przyłącza procesowego Triclamp musi mieć wewnętrzną średnicę co najmniej 22 mm



ACS



EC 1935/2004

EHEDG

Certified

FCM



Reg31



UK

CA

## Cechy produktu

|                      |                                                        |                 |                 |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |                 |                 |              |
| Zakres pomiarowy     | -1...10 bar                                            | -14,5...145 psi | -100...1000 kPa | -0,1...1 MPa |
| Przyłącze procesowe  | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)      |                 |                 |              |

## Aplikacja

|                                           |                                                                                                                      |          |        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Konstrukcja                               | styki połączone                                                                                                      |          |        |
| Element pomiarowy                         | ceramiczno-pojemnościowe celki pomiarowe                                                                             |          |        |
| Monitoring temperatury                    | nie                                                                                                                  |          |        |
| Aplikacja                                 | montaż zabudowany do przemysłu spożywczego                                                                           |          |        |
| Media                                     | Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy                                                                              |          |        |
| Temperatura medium [°C]                   | -25...150                                                                                                            |          |        |
| Minimalne ciśnienie niszczące             | 150 bar                                                                                                              | 2175 psi | 15 MPa |
| Wytrzymałość na ciśnienie                 | 50 bar                                                                                                               | 725 psi  | 5 MPa  |
| Uwaga dot. przeciążalności                | należy wziąć pod uwagę wytrzymałość na ciśnienie obejmującej i uszczelki zastosowanej w podłączeniu typu zaciskowego |          |        |
| Odporność na podciśnienie [mbar]          | -1000                                                                                                                |          |        |
| Rodzaj ciśnienia                          | ciśnienie względne; próżnia                                                                                          |          |        |
| Brak strefy martwej                       | tak                                                                                                                  |          |        |
| MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 50                                                                                                                   |          |        |



## Czujnik ciśnienia z płaską celką pomiarową

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

| Dane elektryczne                           |                    |                                                                                                                           |                 |                                 |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Napięcie zasilania                         | [V]                | 18...30 DC                                                                                                                |                 |                                 |
| Min. rezystancja izolacji                  | [MΩ]               | 100; (500 V DC)                                                                                                           |                 |                                 |
| Klasa ochrony                              |                    | III                                                                                                                       |                 |                                 |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją  |                    | tak                                                                                                                       |                 |                                 |
| Zintegrowana funkcja Watchdog              |                    | tak                                                                                                                       |                 |                                 |
| 2-przewodowy                               |                    |                                                                                                                           |                 |                                 |
| Pobór prądu                                | [mA]               | 3,5...21,5                                                                                                                |                 |                                 |
| Czas rozruchu                              | [s]                | 1                                                                                                                         |                 |                                 |
| 3-przewodowy                               |                    |                                                                                                                           |                 |                                 |
| Pobór prądu                                | [mA]               | < 45                                                                                                                      |                 |                                 |
| Czas rozruchu                              | [s]                | 0,5                                                                                                                       |                 |                                 |
| Wejścia / wyjścia                          |                    |                                                                                                                           |                 |                                 |
| Liczba wejść i wyjść                       |                    | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1                                                                    |                 |                                 |
| Wyjścia                                    |                    |                                                                                                                           |                 |                                 |
| Łączna liczba wyjść                        |                    | 2                                                                                                                         |                 |                                 |
| Sygnał wyjściowy                           |                    | sygnał analogowy; IO-Link; (konfigurowalne)                                                                               |                 |                                 |
| Liczba wyjść binarnych                     |                    | 1; (IO-Link)                                                                                                              |                 |                                 |
| Liczba wyjść analogowych                   |                    | 1                                                                                                                         |                 |                                 |
| Analogowe wyjście prądowe                  | [mA]               | 4...20; (skalowany)                                                                                                       |                 |                                 |
| Maks. obciążenie                           | [Ω]                | 700; (U <sub>b</sub> = 24 V; (U <sub>b</sub> - 9 V) / 21.5 mA)                                                            |                 |                                 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem              |                    | tak                                                                                                                       |                 |                                 |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem         |                    | tak                                                                                                                       |                 |                                 |
| Zakres pomiaru / nastaw                    |                    |                                                                                                                           |                 |                                 |
| Zakres pomiarowy                           |                    | -1...10 bar                                                                                                               | -14,5...145 psi | -100...1000 kPa    -0,1...1 MPa |
| Wyjście analogowe / dolna wartość          |                    | -1...8 bar                                                                                                                | -14,5...116 psi | -0,1...0,8 MPa                  |
| Wyjście analogowe / górna wartość          |                    | 1...10 bar                                                                                                                | 14,5...145 psi  | 0,1...1 MPa                     |
| W krokach co                               |                    | 0,005 bar                                                                                                                 | 0,1 psi         | 0,0005 MPa                      |
| Ustawienia fabryczne                       |                    | ASP = 0,0 bar                                                                                                             | AEP = 10,0 bar  |                                 |
| Dokładność / odchylenie                    |                    |                                                                                                                           |                 |                                 |
| Powtarzalność                              | [% zakresu]        | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1)                                                                  |                 |                                 |
| Odchyłka od charakterystyki                | [% zakresu]        | < ± 0,2; (liniowość, włącznie z histerezą i powtarzalnością, ustawianie wartości granicznej zgodnie z DIN EN IEC 62828-1) |                 |                                 |
| Odchylenie liniowości                      | [% zakresu]        | < ± 0,15; (Turn down 1:1)                                                                                                 |                 |                                 |
| Odchylenie histerezy                       | [% zakresu]        | < ± 0,15; (Turn down 1:1)                                                                                                 |                 |                                 |
| Stabilność długotrwała                     | [% zakresu]        | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok)                                                                                          |                 |                                 |
| Współczynnik temperaturowy punktu zerowego | [% na zakres 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C)                                                                                                     |                 |                                 |



## Czujnik ciśnienia z płaską celką pomiarową

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

|                                                          |                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Współczynnik temperaturowy zakresu<br>[% na zakres 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C)                                          |                                                     |
| Całkowita odchyłka w całym zakresie temperatur           | <b>Zakres temperatury</b>                                      | <b>całkowita odchyłka</b>                           |
|                                                          | -25...15 °C                                                    | Odchyłka od charakterystyki ± 0,05 % zakresu / 10 K |
|                                                          | 15...80 °C                                                     | Odchyłka od charakterystyki                         |
|                                                          | 80...150 °C                                                    | Odchyłka od charakterystyki ± 0,1 % zakresu / 10 K  |
| Uwaga                                                    | więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale wykresy i schematy |                                                     |

## Czasy reakcji

|                                              |      |       |
|----------------------------------------------|------|-------|
| Tłumienie wyjścia analogowego dAA            | [s]  | 0...4 |
| 2-przewodowy                                 |      |       |
| Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego | [ms] | 30    |
| 3-przewodowy                                 |      |       |
| Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego | [ms] | 7     |

## Interfejsy

|                                    |                                                                          |                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Interfejs komunikacyjny            | IO-Link                                                                  |                      |
| Typ transmisji                     | COM2 (38,4 kBAud)                                                        |                      |
| IO-Link Revision                   | 1.1                                                                      |                      |
| Norma SDCI                         | IEC 61131-9                                                              |                      |
| Profil                             | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) |                      |
| SIO tryb                           | nie                                                                      |                      |
| Wymagany typ portu mastera         | A                                                                        |                      |
| Ilość danych analogowych           | 3                                                                        |                      |
| Min.czas cyklu procesu             | [ms]                                                                     | 3,2                  |
| Rozdzielczość IO-Link - ciśnienie  | [bar]                                                                    | 0,002                |
| Dane procesowe IO-Link (cykliczne) | <b>Funkcja</b>                                                           | <b>długość bajtu</b> |
|                                    | Ciśnienie                                                                | 16                   |
|                                    | status urządzenia                                                        | 4                    |
| Funkcje IO-Link (acykliczne)       | nazwa przypisana do aplikacji; temperatura wewnętrzna                    |                      |
| Obsługiwane DeviceID               | <b>Typ działania</b>                                                     | <b>DeviceID</b>      |
|                                    | default                                                                  | 662                  |

## Warunki pracy

|                         |                      |           |
|-------------------------|----------------------|-----------|
| Temperatura otoczenia   | [°C]                 | -25...80  |
| Temperatura składowania | [°C]                 | -40...100 |
| Ochrona                 | IP 67; IP 68; IP 69K |           |

## Testy / dopuszczenia

|                       |                   |                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| EMC                   | DIN EN 61000-6-2  |                     |
|                       | DIN EN 61000-6-3  |                     |
| Odporność na wstrząsy | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms)        |
| Odporność na vibracje | DIN EN 60068-2-6  | 20 g (10...2000 Hz) |
| MTTF                  | [lata]            | 323                 |



Czujnik ciśnienia z płaską celką pomiarową

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

|                            |                                                                                                                                           |         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Uwaga dotycząca dopuszczeń | certyfikat testów fabrycznych dostępny do pobrania ze strony <a href="http://www.factory-certificate.ifm">www.factory-certificate.ifm</a> |         |
| Dopuszczenie UL            | Dopuszczenie UL numer                                                                                                                     | J055    |
|                            | Numer UL                                                                                                                                  | E174189 |

| Dane mechaniczne                      |                                                                                                                                             |        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Waga                                  | [g]                                                                                                                                         | 369,35 |
| Materiał                              | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT                                                                                                        |        |
| Materiały części w kontakcie z medium | ceramika (99,9 % Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ); stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); charakterystyka powierzchniowa: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |        |
| Min. liczba cykli ciśnienia           | 100 milionów                                                                                                                                |        |
| Przyłącze procesowe                   | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)                                                                                           |        |


| Uwagi              |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: połączane



Podłączenie



- 1
- 2
- Podłączenie 2-przewodowe ( analogowe )

Podłączenie 3-przewodowe ( analogowe / IO-Link )

OUT1 : IO-Link

OUT2 : wyjście analogowe



## Czujnik ciśnienia z płaską celką pomiarową

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

## Diagramy i grafiki

wpływ temperatury otoczenia na  
dokładność



X temperatura  
Y całkowita odchyłka