


Transmitter ciśnienia

PT-010-RBG14-A-ZVG/US/ IW

Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: PT5404

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1 uszczelnienie
Moment dokręcający 25 Nm



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1			
Zakres pomiarowy	0...10 bar	0...145 psi	0...1000 kPa	0...1 MPa
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny			

Aplikacja

Aplikacja	do aplikacji przemysłowych		
Media	ciecze i gazy		
Temperatura medium [°C]	-25...90		
Minimalne ciśnienie niszczące	300 bar	4350 psi	30 MPa
Wytrzymałość na ciśnienie	25 bar	362 psi	2,5 MPa
Rodzaj ciśnienia	ciśnienie względne		

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	8,5...36 DC
Min. rezystancja izolacji [MΩ]	100; (500 V DC)
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1
----------------------	-----------------------------



Transmitter ciśnienia

PT-010-RBG14-A-ZVG/US/ IW

Wyjścia				
Łączna liczba wyjść		1		
Sygnał wyjściowy		sygnał analogowy		
Liczba wyjść analogowych		1		
Analogowe wyjście prądowe [mA]		4...20		
Maks. obciążenie [Ω]		775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA)		
Zakres pomiaru / nastaw				
Zakres pomiarowy		0...10 bar	0...145 psi	0...1000 kPa 0...1 MPa
Dokładność / odchylenie				
Powtarzalność [% zakresu]		< ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K)		
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu]		< ± 1,0; (zawiera dryft z powodu momentu dokręcającego, błąd zera i zakresu)		
Odchylenie liniowości [% zakresu]		< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)		
Odchylenie histerezy [% zakresu]		< ± 0,2		
Stabilność długotrwała [% zakresu]		< ± 0,1; (na 6 miesięcy)		
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K]		< ± 0,1; (-25...90 °C)		
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K]		< ± 0,1; (-25...90 °C)		
Czasy reakcji				
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms]		3		
Warunki pracy				
Temperatura otoczenia [°C]		-25...90		
Temperatura składowania [°C]		-40...100		
Ochrona		IP 67; IP 69K		
Testy / dopuszczenia				
EMC		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
		EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m	
		EN 61000-4-4 Burst	4 kV cęgi probiercze	
		EN 61000-4-5 Surge	1 kV sygnał do urządzeń DC	
		EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V	
Odporność na wstrząsy		DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)	
Odporność na wibracje		DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)	
MTTF [lata]		1579		
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe		dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie		
Dane mechaniczne				
Waga [g]		85		
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA		
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: FKM		
Min. liczba cykli ciśnienia		50 milionów		



Transmitter ciśnienia

PT-010-RBG14-A-ZVG/US/ /W

Przylącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny
Zintegrowany tłumik	nie (można zainstalować)

Uwagi

Uwagi	BFSL = Best Fit Straight Line
	LS = ustawianie wartości brzegowej
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

