


RM3008



Enkoder absolutny wieloobrotowy z wałem drążonym

RM-0025-E24/E-U



Cechy produktu

Rozdzielczość	8192 kroki; 4096 obrotów; 25 Bit
Interfejs komunikacyjny	PROFIBUS DP
Wykonanie wału	tuleja jednostronnie otwarta
Średnica wału [mm]	12

Aplikacja

Zasada działania	absolut.
Rodzaj obrotów	wieloobrotowy

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	100; ((24 V))
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Kod	binarny
-----	---------

Zakres pomiaru / nastaw

Rozdzielczość	8192 kroki; 4096 obrotów; 25 Bit
---------------	----------------------------------

Software / programowanie

Możliwości parametryzacji	liczenie kierunku wartości kodu; Rozdzielczość; punkt zerowy; wyłączniki krańcowe HI i LO; wskaźnik ruchu; separacja wieloobrotowa / jednoobrotowa
Funkcje diagnostyczne	alarmy; ostrzeżenia; status; numer seryjny enkodera
Adresowanie	przełącznik wyboru adresu; 0...126



Enkoder absolutny wieloobrotowy z wałem drążonym

RM-0025-E24/E-U

Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		PROFIBUS DP
PROFIBUS DP		
Standard transmisji danych		DPV2
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	98
Ochrona	IP 67; (na obudowie: IP 67; na wale: IP 67)	
Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy		100 g (6 ms)
Odporność na wibracje		10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata]	13,5
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	648
Wymiary	[mm]	Ø 58,5 / L = 99
Materiał	aluminium; pierścień zaciskowy: mosiądz	
Maks. liczba obrotów	[U/min]	12000
Wykonanie wału		tuleja jednostronnie otwarta
Średnica wału	[mm]	12
Materiał wału		stal (1.4104)
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału)	[N]	40
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału)	[N]	110
Mocowanie		Sprzęgło do enkodera
Połączenie elektryczne		
złącza zaciskowe w komorze zaciskowej:		