




Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 montaż na szynie DIN




Aplikacja		
Aplikacja		Monitorowanie przepływu
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	30...42 AC / 30...60 DC
Czas rozruchu	[s]	30
Liczba kanałów		1
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		przełącznik
Obciążalność styku		4 A, 250 V AC
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu		przełącznik wzbudzony przy zadanym przepływie
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania		potencjometr
Wybór ciecz / gaz		z przełącznikiem suwakowym
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Ochrona		IP 40
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Dane mechaniczne		
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary	[mm]	75 x 55 x 110
Materiał		sztuczne tworzywo



Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
zaciski: 16 x ...2,5 mm ²		
Podłączenie		



- 1: Relais Monitorowanie przepływu
 Kolory żył :
 BN = brązowy
 BU = niebieski
 BK = czarny
 WH = biały
 GY = szary